

# 大風量・高耐久・連結型送風機 マイマイブロー-46

MYMY BLOWER  
MYMY BLOWER  
シリーズ



ど〜んと46cm!!



## 圧倒的大風量！最強級ブロー-登場!!

お勧めポイント ①

置き方で送風角度を  
3段階調整できます!!



3段まで積み重ね  
収納ができます!!

お勧めポイント ②



お勧めポイント ③

3段階の風量調節!



お勧めポイント ④

過電流時も  
ブレーカーボタン  
ですぐ復旧!!



お勧めポイント ⑤

連結使用可能!!

マイマイブロー-46 《50hz》 ※東日本仕様

《製品仕様》 ■サイズ：幅46cm×奥42cm×高さ46.5cm ■重さ：13.5kg ■コード：7m  
■電流：3.1A ■定格消費電力：315W ■電圧：100-120V ■定格周波数：50hz  
■回転数：low:1,200rpm/min, mid:1,300rpm/min, high:1,400rpm/min

マイマイブロー-46 《60hz》 ※西日本仕様



《製品仕様》 ■サイズ：幅46cm×奥42cm×高さ46.5cm ■重さ：10.4kg ■コード：7m  
■電流：2.8A ■定格消費電力：280W ■電圧：100-120V ■定格周波数：60hz  
■回転数：low:900rpm/min, mid:1,000rpm/min, high:1,100rpm/min

※マイマイブロー-46に、ルーバー機能は付いておりません。

※マイマイブロー-46に、ルーバー機能は付いておりません。

# 用途・場所に応じてサイズが選べる!!

MYMY BLOWER  
MYMY BLOWER  
シリーズ



ハイパワー・連結型送風機  
マイマイブロー-38

広~い38cm!!

軽量・小型・連結型送風機  
マイマイブロー-

お勧めポイント①

置き方で送風角度を4段階調整できます!!



お勧めポイント④

ブレーカーボタン付き!



過電流時もワンタッチで復旧!

お勧めポイント②

3段階の风量調節!



2口のコンセントタップ付!

お勧めポイント③

4段まで積み重ね  
収納ができます!!



お勧めポイント⑤

送風角度を細かく調整!!



※マイマイブロー-38に、ルーバー機能は付いておりません。

## マイマイブロー-38

※マイマイブロー-38に、ルーバー機能は付いておりません。

《製品仕様》 ■サイズ: 幅38cm×奥37cm×高さ38.5cm ■重さ: 7.0kg ■コード: 7m  
■電流: 3.1A ■定格消費電力: 310W ■電圧: 100-120V ■定格周波数: 50hz/60hz  
■回転数: low1,050rpm/min mid1,300rpm/min high1,500rpm/min

## マイマイブロー-

《製品仕様》 ■サイズ: 幅28cm×奥32cm×高さ34cm ■重さ: 5.0kg ■コード: 7m  
■電流: 2.3A ■定格消費電力: 230W ■電圧: 100-120V ■定格周波数: 50hz/60hz  
■回転数: low1,120rpm/min mid1,300rpm/min high1,500rpm/min

◆使用上の注意◆ ※必ず、よくお読みになってからご使用ください。

■感電防止のため、水場で操作をしないでください。濡れた手または水場に立った状態で絶対にプラグを抜かないでください。 ■怪我の危険を避けるため、空気の流れに顔や身体を向けないようにしてください。 ■火災や感電の危険を減らすため、本機を交流モーター速度制御装置で使用しないでください。 ■漏電防止装置で保護された状態で使用してください。必要に応じて、認定された電気技師に漏電防止装置の検証およびまたは取り付けを依頼してください。 ■損傷した状態の電源コードやプラグのまま本機を動作させないでください。機材を廃棄するか、指定のメンテナンス工場に返送して検査または修理を依頼してください。 ■メンテナンスの際は、必ず本機の電源コード抜いてから行ってください。 ■カーペットの下に電源コードを入れて動作させないでください。電源コードは、ラグ、モール、または同様のカバーで覆わないでください。電源コードは歩行エリアに這わせず、歩行や台車などによる断線を防止してください。 ■子供の手の届く場所で本機を動作させないでください。 ■本機が動作している間は、本機を移動したり持ち運んだりしないでください。 ■本機は、常に目の届く範囲内でご使用ください。 ■製品に使用しているパーツは、鋭利な部分もありますので、取り扱いには充分ご注意ください。 ■作動中、ブロー-の中に指先を入れたり、衣服が吸い込まれたりしないよう、注意を払ってください。

Revolution Technology 株式会社 レボテック  
http://www.tryrevotech.co.jp  
〒123-0863 東京都足立区谷在家 3-21-18  
TEL:03-5647-1535 FAX:03-3853-7212

